



2.2 システムのおおまかな操作

■ FDIP6200の操作は



以上のように、画像の投影とピント合わせ、コピーなどの操作をします。

■ テンキーコントローラーTC12および16mmカートリッジユニットCU12の操作は




以上のように、16mmカートリッジフィルムを入れて目的の画像を探し、位置を合わせます。また、プログラムコピーなどのコピー操作をすることができます。


2.2 システムのおおまかな操作

■ フィッシュユニットFU10の操作は


- ① マイクロフィッシュ、デパーチュアカードを挿入します。



■ ロールユニットRU10の操作は



■ 16mmカートリッジユニットCU12の操作は



以上のように、フィッシュユニットFU10、ロールユニットRU10および16mmカートリッジユニットCU12は、フィルムを挿入して目的の画像を探し、位置を調整する操作をします。