


3. 2 検索

16mmカートリッジフィルムの自動検索を行います。



機能

機器：接続されている機器の選択

自動

自動検索ユニット(CU12)

コマ番号、検索を使用できます。

手動

自動検索ユニットを使用しない

画面3-1 検索部

・自動の場合の機能

コマ番号 フィルムのコマ番号を設定

停止位置 検索したフィルムのコマの停止位置を設定

検索 コマ番号で指定されたコマの検索を行います。

▶ 次のコマを検索します。

◀ 前のコマを検索します。

⏮ フィルムを巻き戻します。

⏮ フィルムを巻き戻して排出します。

動作の説明

検索画面は使用する機器の選択と自動検索ユニットでのフィルム検索を行います。

1 使用する機器の選択

自動を選択すると、16mmカートリッジフィルムの自動検索を行うことができます。この場合、自動検索ユニット(CU12)が必要です。

手動を選択すると、自動検索の機能は使用できません。