

3. 7 詳細設定画面

機能

ブリップサイズ

フィルムのスモールマークブリップ幅の最小値、最大値

ブリップ極性 (ネガ、ポジ)

フィルムのブリップ極性を選択

ブリップチャンネル (A, B)

ブリップチャンネルを選択

ファイル形式 (TIFF、BMP)

ファイル形式を選択 (MS10は未サポート)

圧縮 (圧縮なし、MH、MMR)

画像圧縮形式を選択。(BMPは圧縮なしのみ)

フィルム極性 (ネガ、ポジ)

フィルムの極性を選択

スキャンモード (2値、ディザ)

スキャンモードを選択

自動黒枠消し (OFF, ON)

自動黒枠消しを選択

AEモード (自動、ロック)

AEモードを選択

設定

パラメータをチェックし、iniファイルに保存する

パラメータ保存/読込

パラメータファイルのロード、保存を行う。

戻る 画面を消す

画面3-7 詳細設定画面